


BOMホルダー 型式 BOM-H6



表


サイズ：80×40mm ゴム製  
5個/組 ￥10,000-



裏

BOMシリーズのプローブSP3とディテクターDW31314を固定するためのホルダーです。  
※額に装着して測定するときにケーブルが横から出るので視界をさえぎることがありません。

ゲルシート 型式 GS408



サイズ：80×40mm 粘着シート  
10個/組 ￥10,000-

生体に装着する為のBOM-H6専用の粘着シートです。  
何度でも貼ることができますので、センサーの付け替えに手間がかかりません。  
※消耗部品ですので粘着面が劣化したときには交換が必要です。  
接着面への密着性が高いので長時間安定した測定が可能になります。  
毎回同じようにセンサーを装着できますので、再現性の高い測定が可能です。

**使用方法**

ホルダーにプローブとディテクターを挿入します。ゲルシートをホルダーに装着します。保護フィルムをはがして生体に装着します。※必ずホルダーにプローブとディテクターを挿入してからゲルシートを装着してください。

